


busz csatlakozás FBSD-KL-2X5POL

Cikkszám: 525635

FESTO

CPV Direct szelepszigetehöz, csavaros csatlakozó, 2x5-sarkú.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	átmenő furattal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	20 g
Elektromos csatlakozás	5 sarkú/5 sarkú Könyök aljzat/csavaros kapocs
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 24 V
Áramterhelhetőség	12 A
Csatlakozó keresztmetszet	0.2 ... 2.5 mm ²
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA
Ház színe	fekete
Material electrical contact	bronz aranyozott