


csatlakozó kábel

KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR

Cikkszám: 525654

FESTO

nagyon rugalmas, MH2/MH3 gyorskapcsoló szelepekhez és MPV többpólusú elosztóhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	LED
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Meghúzási nyomaték	0.25 Nm
Gyártmány súlya	18 g
Elektromos csatlakozás	aljzat, derékszögű / dugó, egyenes hasáb alakú kivitel / M8x1 2-pólusú / 3-eres
Kábelszerkezet	2x0,25
Kábel átmérő	3.4 mm
Kábelhossz	0.5 m
Védővezető csatlakozás	nincs
Felfogási mód	mágnesszelepre, M2 központi csavarral
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PUR)
Anyag információ: krimp csatlakozók	bronz