


vezérlő vezeték KES-SEC-AC-2,5

Cikkszám: 525713

FESTO

a SEC-AC-... Motorvezérlőt köti össze egy tetszőleges vezérlővel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetési tulajdonság	Standard
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 24 V
Védettség	IP20
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés	≥ 220 mm
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Sub-D
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	25
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	25
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	26
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	25
Érvégek	Érvég hüvely
Kábelszerkezet	5x(2x0,25)+16x(0,25)
Kábel átmérő	11 mm
Kábelhossz	2,5 m
Vezeték névleges keresztmetszet	0,25 mm ²
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül