


Közelítéskapcsoló SME-8F-DS-24V-K5,0-OE

Cikkszám: 525897

FESTO

elektromos, Reed érintkezővel, 8-as érzékelőhoronnyal rendelkező hajtóművekhez, szerelés felülről, kábellel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Kapcsoló kimenet	érintkezőkhöz rendelt bipoláris
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Max.kimeneti áram	500 mA
Kábelhossz	5 m
Elektromos csatlakozás	3 eres Kábel
KBK korrózióállósági osztály	4
Konstrukció	T horonyhoz
Rövidzár védett	nem
Mérési elv	mágneses Reed
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Kikapcsolási idő	0.03 ms
Bekapcsolási idő	≤ 0.5 ms
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	EU-EMV-irányelv szerint
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Engedély	c UL us - Listed (OL)
Gyártmány súlya	60 g
A kapcsolási érték ismételhetsége	+/- 0,1 mm
Felfogási mód	a T horonyba pattintott
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ, kábelköpeny	PUR