



Közelítéskapcsoló

SME-8F-ZS-24V-K2,5-OE

Cikkszám: 525907

FESTO

elektromos, Reed érintkezővel, kétvezetékes kivitel, 8-as érzékelőhoronnyal rendelkező hajtóművekhez, szerelés felülről, kábellel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány DC	5 ... 30 V
Kapcsoló kimenet	érintkezőkhöz rendelt bipoláris LED funkció nélkül
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Max.kimeneti áram	100 mA
Kábelhossz	2.5 m
Elektromos csatlakozás	2 eres Kábel
Konstrukció	T horonyhoz
Rövidzár védett	nem
Mérési elv	mágneses Reed
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Kikapcsolási idő	0.05 ms
Bekapcsolási idő	0.6 ms
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	3 W
Feszültség kimaradás	3.5 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	EU-EMV-irányelv szerint
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Meghúzási nyomaték	0.6 Nm
Gyártmány súlya	27 g
A kapcsolási érték ismételhetsége	+/- 0,1 mm
Felfogási mód	a T horonyba pattintott
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ, kábelköpeny	PUR