


# Közelítéskapcsoló

## SMT-8F-NS-24V-K2,5-OE

Cikkszám: 525909

FESTO

elektromos, érintés nélküli, NPN, 8-as érzékelőhoronnyal rendelkező  
hajtóművekhez, szerelés felülről, kábellel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Kapcsoló kimenet	NPN
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Kábelhossz	2.5 m
Elektromos csatlakozás	3 eres Kábel
Konstrukció	T horonyhoz
Rövidzár védett	igen
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Kikapcsolási idő	7 ms
Bekapcsolási idő	$\leq 0.2$ ms
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	3 W
Maradó áram	0.1 mA
Feszültség kimaradás	1.8 V
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	30 g
A kapcsolási érték ismételhetsége	+/- 0,1 mm
Felfogási mód	a T horonyba pattintott
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ, kábelköpeny	PUR