



Közelítéskapcsoló

SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M8D

Cikkszám: 525916

FESTO

elektromos, érintés nélküli, PNP, 10-es érzékelőhoronnyal rendelkező hajtóművekhez, szerelés felülről, M8 csatlakozóval.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	profilhoronyhoz
Engedély	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
A kapcsolási érték ismételhetsége	+/- 0,1 mm
Bekapcsolási idő	≤ 0.33 ms
Kikapcsolási idő	0.3 ms
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	6 W
Feszültség kimaradás	2 V
Maradó áram	0.06 mA
Rövidzár védett	igen
Üzemi feszültségtartomány DC	5 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	Kábel, dugóval M8x1 3 sarkú
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Kábelhossz	0.3 m
Anyag információ, kábelköpeny	PUR
Felfogási mód	a profilhoronyba pattintott
Meghúzási nyomaték	0.2 Nm
Gyártmány súlya	5 g
Anyag információ, ház	PA
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötégnél	-5 ... 60 °C
Védettség	IP65 IP67