

csatlakozó SEA-GS-HAR-4POL

Cikkszám: 525928

Kifutó termék

[szelepszigetekhez.](#)

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-101 EN 61984
Felfogási mód	menettel
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	11.5 g
Elektromos csatlakozás	4 sarkú M12x1 Egyenes dugó / szigetelés átvágó csatlakozó kapocs
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 32 V
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 32 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Kábel csavarzat	Pg9
Megengedett kábelátmérő	4 ... 5.1 mm
Megengedett egyedi huzal átmérő	0.1 mm
Megengedett ér átmérő	1.2 ... 1.6 mm
Csatlakozó keresztmetszet	0.25 ... 0.5 mm ²
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material housing	Horgany présöntvény nikkelezett
Megengedett érszigetelés	PVC