

# vákuum szívókorong ESS-30-GT-G1/8-I

Cikkszám: 525970

FESTO

könnyen cserélhető.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték   |
|--|---|
| Szívókorong tartó magasság kiegyenlítő     | 3.5 mm  |
| Min.munkadarab lekerekítési sugár, R       | 26 mm   |
| Névleges méret                             | 2.5 mm  |
| Szívókorong átmérő                         | 30 mm   |
| Szívókorong térfogat                       | 2.4 cm <sup>3</sup>                                 |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges   |
| Szívókorong alak                           | kerek mély  |
| Üzemi nyomás                               | -0.95 ... 0 bar                                     |
| Névleges üzemi nyomás                      | -0.7 bar  |
| Üzemi közeg                                | atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                   |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-A1-L                                      |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 80 °C                                       |
| Tartó erő névleges üzemi nyomásnál         | 36 N  |
| Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál | 13 N  |
| Gyártmány súlya                            | 14 g  |
| Felfogási mód                              | a vákuum csatlakozón keresztül                      |
| Vákuum csatlakozás                         | G1/8  |
| Szín                                       | vörösesbarna  |
| Shore keménység                            | 72 +/- 5  |
| Material of threaded plug                  | Alumínium ötvözet                                   |
| Anyag megjelölés                           | RoHS konform  |
| Material suction cup                       | Vulkollan®  |