

vákuum szívókorong

ESS-50-GT-G1/4

Cikkszám: 525979

FESTO

könnyen cserélhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong tartó magasság kiegyenlítő	8 mm
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	40 mm
Névleges méret	2.5 mm
Szívókorong átmérő	50 mm
Szívókorong térfogat	11.2 cm ³
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szívókorong alak	kerek mély
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	97 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál	30 N
Gyártmány súlya	21 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	G1/4
Szín	vörösesbarna
Shore keménység	72 +/- 5
Material of threaded plug	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	Vulkollan®