

# vákuum szívókorong ESS-60-GT-G1/4-I

Cikkszám: 525981

FESTO

könnyen cserélhető.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Szívókorong tartó magasság kiegyenlítő     | 6 mm   |
| Min.munkadarab lekerekítési sugár, R       | 75 mm  |
| Névleges méret                             | 2.5 mm   |
| Szívókorong átmérő                         | 60 mm  |
| Szívókorong térfogat                       | 11.3 cm <sup>3</sup>                                 |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges  |
| Szívókorong alak                           | kerek mély   |
| Üzemi nyomás                               | -0.95 ... 0 bar                                      |
| Névleges üzemi nyomás                      | -0.7 bar   |
| Üzemi közeg                                | atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                    |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-A1-L                                       |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 80 °C  |
| Tartó erő névleges üzemi nyomásnál         | 134 N  |
| Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál | 37 N   |
| Gyártmány súlya                            | 19.5 g   |
| Felfogási mód                              | a vákuum csatlakozón keresztül                       |
| Vákuum csatlakozás                         | G1/4   |
| Szín                                       | vörösesbarna   |
| Shore keménység                            | 72 +/- 5   |
| Material of threaded plug                  | Alumínium ötvözet                                    |
| Anyag megjelölés                           | RoHS konform   |
| Material suction cup                       | Vulkollan®   |