

vákuum szívókorong ESS-50-BT-G1/4

Cikkszám: 525996

FESTO

könnyen cserélhető.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szívókorong tartó magasság kiegyenlítő | 10 mm |
| Min.munkadarab lekerekítési sugár, R | 40 mm |
| Névleges méret | 2.5 mm |
| Szívókorong átmérő | 50 mm |
| Szívókorong térfogat | 17.6 cm ³ |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Szívókorong alak | kerek harmonika, 1,5-szeres |
| Üzemi nyomás | -0.95 ... 0 bar |
| Névleges üzemi nyomás | -0.7 bar |
| Üzemi közeg | atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 80 °C |
| Tartó erő névleges üzemi nyomásnál | 100 N |
| Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál | 39 N |
| Gyártmány súlya | 26 g |
| Felfogási mód | a vákuum csatlakozón keresztül |
| Vákuum csatlakozás | G1/4 |
| Szín | vörösesbarna |
| Shore keménység | 72 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Alumínium ötvözet |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material suction cup | Vulkollan® |