

vákuum szívókorong ESV-100-GT

Cikkszám: 526005

FESTO

kopó alkatrész, könnyen cserélhető.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Szívókorong tartó magasság kiegyenlítő | 9 mm |
| Min.munkadarab lekerekítési sugár, R | 135 mm |
| Szívókorong átmérő | 100 mm |
| Szívókorong térfogat | 53.9 cm ³ |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukciós felépítés | kerek, harang alakú |
| Szívókorong alak | kerek mély |
| Üzemi nyomás | -0.95 ... 0 bar |
| Névleges üzemi nyomás | -0.7 bar |
| Üzemi közeg | atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 80 °C |
| Leszakító erő 70 % vákuumnál | 375 N |
| Tartó erő névleges üzemi nyomásnál | 100 N |
| Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál | 183 N |
| Gyártmány súlya | 58.9 g |
| Felfogási mód | a vákuum csatlakozón keresztül |
| Szín | vörösesbarna |
| Shore keménység | 72 +/- 5 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material suction cup | Vulkollan® |