


# busz csomópont CPX-FB23-24

Cikkszám: 526176

FESTO

CPX moduláris elektromos terminálhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Protokoll	CC-Link
Méret: B x L x H	(beleértve a sorolható tömböt) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Gyártmány súlya	115 g
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA erősítésű PC
Gyártmány specifikus LED kijelző	M: Modify, paraméterezés PL: terhelés táplálás PS: elektronikaellátás, érzékelőellátás SF: rendszerhiba
Busz specifikus LED kijelző	Error: kommunikációs hiba RD: Adat fogadás Run: kommunikációs státusz SD: Adatküldés
Készülék-orientált diagnózis	Channel and module-oriented diagnostics Kisfeszültségű modulok Diagnostics memory
Kezelő elemek	DIL kapcsoló
Feldbus interfész	Sub-D csatlakozó, 9-póéusú Sub-D csatlakozó dugó, összeszerelhető Csavaros csatlakozó kapocs, IP20
Maximális címterjedelem a bemenetekhez	32 Byte 64 Byte 14 Byte
Megjegyzések a bemenetekhez	14 byte Rx (F23)-nél 32 byte RWr (F23)-nél 64 byte Rx, RWr (F24)-nél
Maximális címterjedelem a kimenetekhez	32 Byte 64 Byte 14 Byte
Útmutató a kimenetekhez	64 byte Ry, RWw (F24)-nél 14 byte Ry (F23)-nél 32 byte RWw (F23)-nél
Paraméterezés	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup Rendszer paraméterek

Jellemző	Érték
Baud ráta	156 ... 10000 kbit/s
Kiegészítő funkciók	A rendszer státusza a folyamat adatokkal leképezhető Kiegészítő diagnosztikai interfész az operátor panelhez
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Saját áramfelvétel üzemi feszültségen	Typ. 70 mA