

Szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-N1/8-D7-5M-MICRO-H

Cikkszám: 526282



Kifutó termék

FESTO

Menetes csatlakozó lappal és manométerrel, félautomatikus kondenzátum leeresztés.

Ez a termék csak a Festo USA vállalatától rendelhető.

Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Micro
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges
Szűrő finomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	félautomata
Max.kondenzátum mennyiség	3 cm ³
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.3 bar
Normál névleges átáramlás	410 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	124 g
Felfogási mód	tartó derékszöggel választható/egyéb Vezeték beépítés
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/8-27
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/8-27
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet
Anyag információ, csésze	PC