

# Szűrő

## LF-N1/8-D-5M-MICRO

Cikkszám: 526301



Kifutó termék

FESTO

Menetes csatlakozó lappal, kézi kondenzátum leeresztés.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Micro
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Konstruktív felépítés	Szinterelt szűrő centrifugális leválasztóval
Max.kondenzátum mennyiség	3 cm <sup>3</sup>
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Normál névleges átáramlás	290 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Nemesgázok Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	64 g
Felfogási mód	tartozékokkal Vezeték beépítés választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/8-27
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/8-27
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, szűrő	PE
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	PC