

# szűrő

## LF-QS6-D-5M-MICRO-H

Cikkszám: 526308


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Csatlakozó lap dugaszolható csőcsatlakozással, félautomatikus kondenzátum leeresztés.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Micro
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	félautomata
Konstruktív felépítés	Szinterelt szűrő centrifugális leválasztóval
Max.kondenzátum mennyiség	3 cm <sup>3</sup>
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Normál névleges átáramlás	280 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	64 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-6
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-6
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material filter	PE
Material housing	Alumínium présöntvény
Material bowl	PC