

olajozó LOE-1/8-D-MICRO

Cikkszám: 526310



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

menetes csatlakozó lappal.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Micro
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstrukciós felépítés	Proporcionális standard közbülső olajozó
Max.töltési olajmennyiség	6.5 cm ³
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Minimális átfolyás az olajozó funkcióhoz	3 l/min
Normál névleges átfolyás	410 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:4:-] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	59 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium présöntvény
Material bowl	PC