


hangtompító UC-QS-10H

Cikkszám: 526475

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Átáramlás az atmoszférához képest	3,100 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Hangnyomás szint	68 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Gyártmány súlya	5.5 g
Pneumatikus csatlakozás	QS-10
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	PE
Anyag megjegyzés	RoHS konform