


# Közelítéskapcsoló SME-10F-DS-24V-K0,3Q-M8D

Cikkszám: 526671

FESTO

elektromos, Reed érintkezővel, 10-es érzékelőhoronnyal rendelkező  
hajtóművekhez, szerelés felülről, M8 csatlakozóval.



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Konstrukció                                     | profilhoronyhoz   |
| A következő szabványnak felel meg:              | DIN EN 60947-5-2  |
| Engedély  | c UL us - Listed (OL)   |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)          | EU-EMV-irányelv szerint   |
| Anyag megjegyzés                                | Réz- és PTFE-mentes   |
| Mérési elv                                      | mágneses Reed   |
| Környezeti hőmérséklet                          | -20 ... 60 °C   |
| Kapcsoló kimenet                                | érintkezőkhöz rendelt bipoláris   |
| Kapcsoló elem funkció                           | Záró érintkezők   |
| A kapcsolási érték ismételtetősége              | +/- 0,1 mm  |
| Bekapcsolási idő                                | ≤ 0.5 ms  |
| Kikapcsolási idő                                | ≤ 0.03 ms   |
| Max.kapcsolási frekvencia                       | 800 Hz  |
| Max.kimeneti áram                               | 500 mA  |
| Max.kapcsolási teljesítmény, AC                 | 10 VA   |
| Max.kapcsolási teljesítmény, DC                 | 10 W  |
| Feszültség kimaradás                            | 0 V   |
| Rövidzár védett                                 | nem   |
| Túlterhelés állóság                             | nincs   |
| Üzemi feszültségtartomány AC                    | 10 ... 30 V   |
| Üzemi feszültségtartomány DC                    | 10 ... 30 V   |
| Polaritás felcserélése elleni védelem           | nem   |
| Elektromos csatlakozás                          | Kábel, dugóval<br>M8x1<br>3 sarkú   |
| Csatlakozó, kimeneti irány                      | keresztben  |
| Kábelhossz                                      | 0.3 m   |
| Anyag információ, kábelköpeny                   | PUR   |
| Felfogási mód                                   | a T horonyba pattintott<br>felülről betehető a horonyba                           |
| Meghúzási nyomaték                              | 0.2 Nm  |
| Gyártmány súlya                                 | 6.8 g   |
| Anyag információ, ház                           | nikkelezett<br>Sárgaréz<br>PPS<br>TPE-U(PU)<br>erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Kapcsolási állapot jelző                        | LED, sárga  |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -5 ... 60 °C  |
| Védettség                                       | IP65<br>IP67  |
| Szigetelési feszültség                          | 50 V  |
| Lökőfeszültség-szilárdság                       | 0.8 kV  |
| Szennyeződés foka                               | 3   |