


# Szervomotor MTR-AC-100-5S-AB

Cikkszám: 526736

FESTO

hajtómű nélkül, fékkel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Forgórész helyzetérzékelő	Rezolver
Hőmérséklet felügyelet	PTC ellenállás
Max.fordulatszám	4,550 1/min
Névleges fordulatszám	3,600 1/min
Üzemi feszültség, DC, fékhez	24 V
Tartós nyugalmi állapoti áram	8.43 A
Szigetelés védelmi osztály	F
Teljesítmény felvétel, fék	13 W
Motor állandó	1.49 Nm/A
Motor névleges teljesítménye	2,396 W
Névleges feszültség, DC	560 V
Névleges áram, motor	4.3 A
Csúcsáram	16 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	max. 90 %
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 40 °C
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték	7.34 kgcm <sup>2</sup>
Fék tartási nyomatéka	6 Nm
Tehetlenségi nyomaték, fék	0.54 kgcm <sup>2</sup>
Tehetlenségi nyomaték, rotor	6.8 kgcm <sup>2</sup>
Névleges forgató nyomaték	6.36 Nm
Forgató nyomaték csúcs	23 Nm
Nyugalmi állapot forgató nyomaték	12.53 Nm
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	150 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	500 N
Gyártmány súlya	9,700 g
Elektromos csatlakoztatási technika	Csatlakozó