

Motorkábel KMTR-AC-10

Cikkszám: 526740

FESTO

MTR-AC-55/70/100 szervomotorokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-20 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Min.kábel hajlítási sugár	100 mm
Kábelszerkezet	4 x 0,25 mm ² + 4 x 1 mm ² árnyékolt
Kábelhossz	10 m
Anyag információ, kábelköpeny	PUR