


# kábel csatlakozó aljzattal KMH-2,5

Cikkszám: 527400

FESTO

MHA1-P...-HC/TC és MHP1-P...-HC/TC mágnesszelepekhez



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Gyártmány súlya	17 g
Elektromos csatlakozás	2 sarkú
Kábelhossz	2.5 m
Felfogási mód	Clíp
Színkód, érszigetelés	Pin 1 = fekete Pin 2 = kék
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	POM
Anyag információ, kábelköpeny	PVC