

manométer MA-27-160-M5-PSI

Cikkszám: 527405

FESTO

a kijelzés egysége psi.



Adatlap

Jellemző	Érték
Display range	0 ... 160 psi
Névleges méret, manométer	27
Konstruktív felépítés	Csőrugós manométer
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Üzemi közeg	Nemesgázok semleges folyadékok
Üzemi nyomás	0 ... 160 Psi
Változó terhelés tényező	0.66
Mérés pontossági osztály	4
Védettség	IP43
Közeg hőmérséklet	0 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Csatlakozási helyzet	Hátoldal központos
Pneumatikus csatlakozás	M5
Közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Material of threaded plug	Sárgaréz
Material housing	PA
Material screen	PS
Ház színe	fekete
Gyártmány súlya	11 g
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	nincs acetilén nincs oxigén