


# Nyomáskapcsoló

## SDE5-V1-O-Q3E-P-M8

Cikkszám: 527459

FESTO

vákuumhoz, M8 csatlakozóval.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Kapcsolási funkció	Küszöbérték fix hiszterézissel
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó M8x1 3 sarkú EN 60947-5-2 szerint kerek alakú
Védettség	IP40
Pneumatikus csatlakozás	QS-3
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rövidzár védett	pulzáló
Mért érték	Relatív nyomás
Mérési eljárás	Piezorezisztív nyomáskapcsoló
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Küszöbérték beállítási tartomány	0 ... 100 %
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Üzemi feszültségtartomány DC	15 ... 30 V
Max.kimeneti áram	100 mA
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	2
Közeg hőmérséklet	0 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Engedély	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
Gyártmány súlya	19 g
Nyomás méréstartomány kezdeti érték	0 bar
Nyomás méréstartomány végérték	-1 bar
FS hiszterézis	2 %
Kapcsolási pont reprodukálhatóság	0.3 %
Felfogási mód	tartozékokkal
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ, ház	PA POM PPS erősítésű