


csatlakozó SD-SUB-D-ST25

Cikkszám: 527522

FESTO

25-sarkú, az MPV-E-E/A-M-12 vagy a CPX-AB-M12-M8-KL-hez történő csatlakoztatásra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	átmenő furattal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	51 g
Elektromos csatlakozás	25 sarkú Csatlakozó Sub-D
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 250 V
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 250 V
Áramterhelhetőség	5 A
Kábel csavarzat	Pg11
Megengedett kábelátmérő	7 ... 12 mm
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Réz ötvözet aranyozott