

# Olajozó MS4N-LOE

Cikkszám: 527702

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szerkezeti felépítés	Proporcionális szabványos ködkenő
Max. olajtöltési mennyiség	30 ml
Tartályvédelem	Műanyag védőkosár beépítve fém csészeként
Üzemi nyomás	1 bar...12 bar
Minimális áramlási sebesség az olajozó funkcióhoz	40 l/min
Normál névleges átfolyás	1100 l/min...2200 l/min
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Olajviszkózitás	ISO VG 32
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	194 g
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbeszerelés tartozékkal
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Tartály alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet