

nyomásszabályozó szelep telep LRB-3/8-D-O-K3-MINI


Cikkszám: 528971

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

csatlakozó készlettel, csatlakozó lap és felfogó szögelemek, tömb 2,3,4 vagy 5 nyomásszabályozó szeleppel, manométer nélkül.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Sorozat	D
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	közvetlen vezérlésű membrános szabályozó szelep átmenő táplevegő ellátással
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás előnyomás kompenzációval szekunder lefűvással
Nyomás látjelző	G1/8 előkészítve
Üzemi nyomás	1 ... 16 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 12 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.2 bar
Normál névleges átáramlás	1,600 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1,090 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Material of connecting plate	Horgany présöntvény
Material control panel	PA
Material seals	NBR
Material housing	Horgany présöntvény