

# kezelő készülék CPX-MMI-1

Cikkszám: 529043

FESTO

CPX moduláris elektromos terminálhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	81 mm
Magasság	28 mm
Hossz	137 mm
Csatlakozó kábel max. hossza	15 m
Kijelző	128 x 64 pixel LCD-Display háttérvilágítással
Kezelő elemek	3 funkció gomb 4 nyíl billentyű Fólia billentyűzet
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Adat interfész	RS232 interfész 57,6Kbaud M12 aljzat 4 sarkú
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Tápegység	a csatlakoztatott készülékkel rendelkezésre áll
Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél	50 - 60 mA
ATEX-kategória Gáz	II 3G
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex nA IIC T6 X Gc
ATEX-kategória Por	II 3D
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
Relatív légnedvesség	nem kondenzálódó
Védettség közvetlen és közvetett érintés ellen	PELV
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	150 g
Material housing	PA erősítésű