

Mérőegység ASDLP-160- -X

Cikkszám: 529091

FESTO

Az ASDLP mérő egységet a DLP hengeren lévő horonyba kell rögzíteni.
Ez a mérő egység tehát utólag is felszerelhető a meglévő DLP hengerekre.



Adatlap

Jellemző	Érték
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
ATEX-kategória Gáz	II 2G
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	c T6
ATEX-kategória Por	II 2D
Gyújtószikra védelem típusa Por	c 80°C
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Max. mozgási sebesség	0.05 m/s
Löklet	50 ... 600 mm
Konstrukciós felépítés	Orsó hajtóművel
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, szán ház	Alumínium ötvözet
Anyag információ, szán csatlakozás	Alumínium ötvözet
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, szerelő kapocs	Alumínium ötvözet
Anyag információ, csatlakozó rúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, csapágy tömítés	NBR
Anyag információ, rúd tömítés	TPE-U(PU)
Elmozdulás-elfordulási szög átalakítás	40 ... 120 deg
Védettség	IP67
KBK korrózióállósági osztály	3