

szűrő MS4-LF-1/4-ERM

Cikkszám: 529399

FESTO

40 µm-es szűrő, műanyag csésze műanyag védőkosárral, kézi kondenzátum leeresztés, átáramlási irány balról jobbra.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | 4 |
| Sorozat | MS |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Szűrő finomság | 40 µm |
| Kondenzátum leeresztő | kézzel forgatható |
| Konstrukciós felépítés | Szinterelt szűrő centrifugális leválasztóval |
| Max.kondenzátum mennyiség | 19 ml |
| Csészevédő | Műanyag védőkosár |
| Üzemi nyomás | 0 ... 14 bar |
| Normál névleges átáramlás | 1,700 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint Nemesgázok |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 189 g |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/4 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material of connecting plate | Alumínium présöntvény |
| Material seals | NBR |
| Material filter | PE |
| Material housing | Alumínium présöntvény |
| Material bowl | PC |
| Material separating plate | POM |