


Leágazó modul MS4-FRM-1/8-Z

Cikkszám: 529562

FESTO

Átáramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Elágazó modul
Üzemi nyomás	0 ... 14 bar
Normál névleges átáramlás 1→2 fő áramlásirányban	1,800 l/min
Normál névleges átáramlás kimenet felfelé	1,600 l/min
Normál névleges átáramlás kimenet lefelé	1,700 l/min
Üzemi közeg	sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	165 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/4
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény