


# Léptető motor MTR-ST-42-48S-AA

Cikkszám: 530057

FESTO

Kifutó típus. 2008-ig szállítható



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szigetelés védelmi osztály	B
Névleges feszültség, DC	48 V
Névleges áram, motor	1.8 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	45 - 80 %
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Teljes hajtómű tehetlenségi nyomaték	0.068 kgcm <sup>2</sup>
Motor tartási nyomatéka	0.34 Nm
Tehetlenségi nyomaték, rotor	0.068 kgcm <sup>2</sup>
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	7 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	18 N
Gyártmány súlya	390 g
Elektromos csatlakoztatási technika	Csatlakozó