


# Léptető motor MTR-ST-42-48S-AB

Cikkszám: 530058

FESTO

hajtómű nélkül, fékkel.  
Kifutó típus. 2008-ig szállítható



## Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültség, DC, fékhez	24 V
Szigetelés védelmi osztály	B
Teljesítmény felvétel, fék	6 W
Névleges feszültség, DC	48 V
Névleges áram, motor	1.8 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	45 - 80 %
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték	0.07 kgcm <sup>2</sup>
Fék tartási nyomatéka	0.4 Nm
Motor tartási nyomatéka	0.34 Nm
Tehetlenségi nyomaték, fék	0.002 kgcm <sup>2</sup>
Tehetlenségi nyomaték, rotor	0.068 kgcm <sup>2</sup>
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	7 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	18 N
Gyártmány súlya	490 g
Elektromos csatlakoztatási technika	Csatlakozó