


# Léptető motor

## MTRE-ST-42-48S-AB

Cikkszám: 530060

FESTO

beépített vezérlővel és fékkel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Léptetési szög teljes lépésnél	1.8 deg
Léptető szög túrése	±5%
Üzemi feszültség, DC, fékhez	24 V
Üzemi feszültségtartomány DC	24 ... 48 V
Szigetelés védelmi osztály	B
Teljesítmény felvétel, fék	6 W
Névleges feszültség, DC	48 V
Névleges áram, motor	1.2 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	45 - 80 %
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Engedély	C-Tick
Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték	0.07 kgcm <sup>2</sup>
Fék tartási nyomatéka	0.4 Nm
Motor tartási nyomatéka	0.34 Nm
Tehetlenségi nyomaték, fék	0.002 kgcm <sup>2</sup>
Tehetlenségi nyomaték, rotor	0.068 kgcm <sup>2</sup>
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	7 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	18 N
Gyártmány súlya	550 g
Elektromos csatlakoztatástechnika	Csatlakozó