


Léptető motor MTR-ST-87-48S-GA

Cikkszám: 530067

FESTO

hajtással.

Kifutó típus. 2008-ig szállítható



Adatlap

Jellemző	Érték
Elfordítási játék	≤ 0.25 deg
Hajtómű típus	Bolygókerékes hajtómű
Gear unit ratio	4:1
Szigetelés védelmi osztály	B
Névleges feszültség, DC	48 V
Névleges áram, motor	4.7 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	45 - 80 %
Védettség	IP43
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Teljes hajtómű tehetlenségi nyomaték	4.52 kgcm ²
Hajtómű kimeneti nyomaték	23 Nm
Hajtómű hatásfok	0.9
Motor tartási nyomatéka	23.29 Nm
Tehetlenségi nyomaték, hajtómű	0.52 kgcm ²
Tehetlenségi nyomaték, rotor	4 kgcm ²
Csavaró merevség	≤ 5.2 Nm/arc
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	1,200 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	950 N
Gyártmány súlya	6,400 g
Elektromos csatlakoztatási technika	Csatlakozó