


motor karima EAMF-A-30A-42A

Cikkszám: 530079

FESTO

léptető motoros elektromechanikus hajtóműhöz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Interfész kód, motor In	42A
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	30A
Anyag megjegyzés	RoHS konform