


# motor karima EAMF-A-44A/B-57A

Cikkszám: 530081

FESTO

léptető motoros elektromechanikus hajtóműhöz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	77 g
Interfész kód, motor In	57A
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	44A 44B
Anyag megjegyzés	RoHS konform