



Manométer MA-63-145-N1/4-PSI-E-RG

Cikkszám: 530393

FESTO

a kijelzés egysége psi, beállítható vörös/zöld tartomány.
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzési tartomány [psi]	0 ... 145 psi
A következő szabványnak felel meg:	EN 837-1
Névleges méret, manométer	63
Konstruktív felépítés	Csőrugós manométer
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Üzemi közeg	Nemesgázok semleges folyadékok
Üzemi nyomás	0 ... 145 Psi
Változó terhelés tényező	0.66
Mérés pontossági osztály	2,5
Védettség	IP43
Közeg hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Csatlakozási helyzet	Hátoldal központos
Pneumatikus csatlakozás	NPT1/4-18
Közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Anyag információ, becsavarható tengely	Sárgaréz
Anyag információ, ház	ABS
Anyag információ, ablak	PMMA
Ház színe	fekete
Gyártmány súlya	90 g
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	nincs oxigén nincs acetilén