

Csatlakozó kábel KV-M12-M12-3,5

Cikkszám: 530901

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Kiegészítő funkciók | A dugasz 5. tűje hosszabb |
| Vezetékmegjelölés | tartozékkal |
| Csatlakozási gyakoriság | 500 |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció | Terepikészülék-oldal |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás | kerek |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód | Aljzat |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés | egyenes |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika | M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma | 5 |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk | 5 |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa | Csavaros rögzítés |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció | Vezérlésoldal |
| 2. elektromos csatlakozó, kivitel | kerek |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód | Csatlakozó |
| 2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés | egyenes |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika | M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma | 5 |
| 2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek | 5 |
| 2. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa | Csavaros rögzítés |
| DC üzemi feszültségi tartomány | 0 V...30 V |
| Üzemi feszültségi tartomány, AC | 0 V...30 V |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on | 4 A |
| Lökőfeszültség-állóság | 1.5 kV |
| Árnyékolás | igen |
| Kábelhossz | 3.5 m |
| Vezetéktulajdonság | Alap kivitel |
| Vezeték vizsgálati feltételei | Vizsgálati feltételek kérésre |
| Kábelátmérő | 5 mm |
| Kábelszerkezet | 4 x 0,34 mm ² árnyékolt |
| Névleges vezeték-keresztmetszet | 0.34 mm ² |

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Védettség | IP65 IP67 |
| Megjegyzés a védettségről | szerezett állapotban |
| Környezeti hőmérséklet | -25 °C...70 °C |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -5 °C...70 °C |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az EU RoHS irányelve szerint |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Szennyezettségi fok | 3 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| Kábelköpeny alapanyaga | TPE-U(PUR) |
| Kábelköpeny színe | világosszürke |
| Ház alapanyaga | TPE-U(PUR) |
| Ház színe | fekete |
| Csavaros rögzítés alapanyaga | Sárgaréz, nikkelezett |
| Tömítések alapanyaga | FPM |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga | Aranyozott bronz Sárgaréz, aranyozott |
| Szigetelő hüvely alapanyaga | PVC |