

# Sűrített levegő előkészítő egység kombináció

## MSB4-1/4-FRC3:J7M1-Z

Cikkszám: 531114

FESTO

Szűrő-nyomásszabályozó-olajozó kombináció, maximális kimenő nyomás 7 bar, 5 µm-es szűrő, manométerrel, zárható szabályozó gomb, műanyag csésze műanyag védőkosárral, 5 kézi kondenzátum leeresztés, átáramlás iránya jobbról balra.5



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték   |
|--|---|
| Méret                                      | 4   |
| Sorozat                                    | MS  |
| Működtetés biztosító zár                   | Forgatógomb, beépített zárral   |
| Beépítési helyzet                          | függőleges +/- 5°   |
| Kondenzátum leeresztő                      | kézzel forgatható   |
| Konstruktív felépítés                      | Szűrő szabályozó manométerrel<br>Proporcionális standard közbülső olajozó                 |
| Szűrő finomság                             | 5 µm  |
| Szabályozó funkció                         | Állandó kimenő nyomás<br>előnyomás kompenzációval<br>szekunder lefúvással<br>visszarámmal |
| Csészevédő                                 | Műanyag védőkosár   |
| Nyomás látjelző                            | manométerrel  |
| Üzemi nyomás                               | 1.5 ... 14 bar  |
| Nyomásszabályozási tartomány               | 0.3 ... 7 bar   |
| Normál névleges átáramlás                  | 1,300 l/min   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:4:-] szerint<br>Nemesgázok                             |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)                            |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2   |
| Tárolási hőmérséklet                       | -10 ... 60 °C   |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten     | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:4:-] szerint  |
| Közeg hőmérséklet                          | -10 ... 60 °C   |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 60 °C   |
| Gyártmány súlya                            | 500 g   |
| Felfogási mód                              | tartozékokkal   |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | G1/4  |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | G1/4  |
| Anyag információ, ház                      | Alumínium présöntvény   |
| Anyag információ, csésze                   | PC  |