



Közelítéskapcsoló SMT-8-SL-PS-LED-24

Cikkszám: 531145

FESTO

elektromos, érintés nélküli, PNP, 8-as érzékelőhoronnyal rendelkező
hajtóművekhez, M8 csatlakozóval.



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Max.kimeneti áram	200 mA
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó M8x1 3 sarkú
Konstrukció	T horonyhoz
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Rövidzár védett	igen
Mérési elv	induktív
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Kikapcsolási idő	≤ 0.5 ms
Bekapcsolási idő	≤ 0.5 ms
Max.kapcsolási frekvencia	1,000 Hz
Szigetelési feszültség	50 V
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	6 W
Maradó áram	≤ 0.1 mA
Feszültség kimaradás	≤ 1.8 V
Túlterhelés állóság	rendelhető
Szennyeződés foka	3
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Engedély	C-Tick
Max.meghúzási nyomaték	0.2 Nm
Gyártmány súlya	5 g
A kapcsolási érték ismételhetősége	+/- 0,1 mm
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Felfogási mód	a T horonyba pattintott a horonyba hosszirányba betolható
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, ház	Sárgaréz PA erősen ötvözött acél, rozsdamentes krómozott