

szűrő MS4N-LF-1/4-CRV

Cikkszám: 531493

FESTO

5 µm-es szűrő, műanyag csésze műanyag védőkosárral, teljesen automatikus kondenzátum leeresztés, áramlás iránya balról jobbra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstrukciós felépítés	Szinterelt szűrő centrifugális leválasztóval
Max.kondenzátum mennyiség	19 ml
Csészevédő	Műanyag védőkosár
Üzemi nyomás	2 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	1,300 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	189 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	1/4 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium présöntvény
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	Alumínium présöntvény
Material bowl	PC
Material separating plate	POM