

# Szűrő MS6N-LF-1/4-ERM-Z

Cikkszám: 531522

FESTO

40 µm-es szűrő, műanyag csésze műanyag védőkosárral, kézi kondenzátum leeresztés, átáramlási irány jobbról balra.



## Adatlap

| Jellemző                               | Érték  |
|--|--|
| Méret                                  | 6  |
| Sorozat                                | MS   |
| Beépítési helyzet                      | függőleges +/- 5°                                      |
| Szűrő finomság                         | 40 µm  |
| Kondenzátum leeresztő                  | kézzel forgatható                                      |
| Konstrukciós felépítés                 | Szinterelt szűrő centrifugális leválasztóval           |
| Max.kondenzátum mennyiség              | 38 cm <sup>3</sup>                                     |
| Csészevédő                             | Műanyag védőkosár                                      |
| 1 bemeneti nyomás                      | 0 ... 20 bar   |
| Normál névleges átáramlás              | 2,500 l/min  |
| Üzemi közeg                            | sűrített levegő  |
| KBK korrózióállósági osztály           | 2  |
| Tárolási hőmérséklet                   | -10 ... 60 °C  |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | 5.7.- DIN ISO 8573-1 szerint                           |
| Közeg hőmérséklet                      | -10 ... 60 °C  |
| Környezeti hőmérséklet                 | -10 ... 60 °C  |
| Gyártmány súlya                        | 600 g  |
| Felfogási mód                          | tartozékokkal<br>választható/egyéb<br>Vezeték beépítés |
| Pneumatikus csatlakozás 1              | NPT1/4-18  |
| Pneumatikus csatlakozás 2              | NPT1/4-18  |
| Anyag megjegyzés                       | Réz- és PTFE-mentes                                    |
| Anyag információ, tömítések            | NBR  |
| Anyag információ, szűrő                | PE   |
| Anyag információ, ház                  | Alumínium présöntvény                                  |
| Anyag információ, csésze               | PC   |