


# Szűrő MS6N-LF-1/2-CRV-Z

Cikkszám: 531535

FESTO

5 µm-es szűrő, műanyag csésze műanyag védőkosárral, teljesen automatikus kondenzátum leeresztés, áramlás iránya jobbról balra.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstrukciós felépítés	Szinterelt szűrő centrifugális leválasztóval
Max.kondenzátum mennyiség	38 cm <sup>3</sup>
Csészevédő	Műanyag védőkosár
1 bemeneti nyomás	2 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	3,200 l/min
Üzemi közeg	sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	3.7.- DIN ISO 8573-1 szerint
Közeg hőmérséklet	5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	600 g
Felfogási mód	tartozékokkal választható/egyéb Vezeték beépítés
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/2-14
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/2-14
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, szűrő	PE
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	PC