

# gyorscsatlakozó aljzat KD2-CN-4-S


Cikkszám: 531624

Kifutó termék

FESTO

[önzáró, gyorscsatlakozó](#)

[Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	2.5 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	110 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Gyártmány súlya	21 g
Pneumatikus csatlakozás 1	CN-4
Anyag megjegyzés	RoHS konform