

gyorscsatlakozó aljzat KDS6-1/2-I


Cikkszám: 531652

Kifutó termék

FESTO

önzáró, ISO 4414 szerinti biztonsági csatlakozóhoz

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Névleges méret | 7.2 mm |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.5 ... 12 bar |
| Normál névleges átáramlás | 1,782 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Engedély | BIA TÜV |
| Névleges meghúzási nyomaték | 32.5 Nm |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz | ± 20 % |
| Gyártmány súlya | 121 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Belső menet: G1/2 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |