

gyorscsatlakozó aljzat KDS6-N-9


Cikkszám: 531655

Kifutó termék

FESTO

[önzáró, ISO 4414 szerinti biztonsági csatlakozóhoz](#)

[Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	7 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.5 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	1,121 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Engedély	BIA TÜV
Gyártmány súlya	97 g
Pneumatikus csatlakozás 1	N-9
Anyag megjegyzés	RoHS konform