

# Olajozó MS6N-LOE-3/8-R-Z

Cikkszám: 531715

FESTO

műanyag csésze műanyag védőkosárral, átáramlás iránya jobbról balra.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstruktív felépítés	Proporcionális standard közbülső olajozó
Max.töltési olajmennyiség	75 cm <sup>3</sup>
Csészevédő	Műanyag védőkosár
1 bemeneti nyomás	1 ... 16 bar
Minimális átáramlás az olajozó funkcióhoz	50 l/min
Normál névleges átáramlás	5,300 l/min
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	0 ... 60 °C
Olaj viszkozitás	ISO VG 32
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	600 g
Felfogási mód	tartozékokkal választható/egyéb Vezeték beépítés
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT3/8-18
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT3/8-18
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	PC