

# Tömítőgyűrű OK-3/4

Cikkszám: 531775

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	ISO 16030
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
RT kézi szorítás	igen
Névleges meghúzási nyomaték	35 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 10%
Terméksúly	1 g
Pneumatikus csatlakozó	G3/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ütköző alapanyaga	Megerősített PA
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)